


Dérivation en barre droite⁽¹⁾ : gamme Maintiline

Matériel	Diamètre de la canalisation	Diamètre de la dérivation
Maintiline 63	63	40 à 63 ⁽²⁾
Maintiline 125	110 à 125	3 à 125
Maintiline 200	110 à 200	63 à 200


⁽¹⁾ ou couronne de diamètre $\varnothing 32$ ou $\varnothing 40$ mm
⁽²⁾ $\varnothing 32$ mm réalisable avec des coquilles en option



Maintien de la selle



Maintien de la dérivation



Réduction RPC : pour le maintien de la machine à percer (dimensions de la coquille selon marque de la machine à percer)

Dérivation en barre droite⁽¹⁾ : gamme Normaline

Matériel	Diamètre de la canalisation principale	Diamètre de la dérivation
Normaline 125	110 à 125	32 à 63
Normaline 200	110 à 200	32 à 63

⁽¹⁾ ou couronne de diamètre $\varnothing 32$ ou $\varnothing 40$ mm



Maintien de la dérivation



Maintien de la selle

Dérivation tube issu de couronne : gamme Posiline

Matériel	Diamètre de la canalisation principale	Diamètre de la dérivation
Posiline 63	63	40 à 63 ⁽²⁾

⁽²⁾ $\varnothing 32$ mm réalisable en option avec des coquilles adaptées



Maintien de la dérivation

Contact :

-  +33 (0)5 61 15 99 33
-  outillagesgaz@excent.fr
-  www.excent.fr

