

Écrase-tube manuels : petits diamètres

Ces appareils sont utilisés pour obturer un tube polyéthylène par écrasement. Le faible encombrement de la pince permet leur utilisation dans un coffret de branchement.

Les versions allongées permettent de réaliser un écrasement d'urgence à distance.

✓ Autorisation d'emploi
GRDF

NOUVEAU



Cet écrase-tube d'urgence avec son système de serrage rapide à sauterelle vous permettra d'obturer le tube **en moins de 4 secondes.**



Matériel	Tubes
ECT 2032	≤ 32 mm
ECT 2032.P (avec poignée)	≤ 32 mm
ECT 2032.UC (lg. 1m)	≤ 32 mm
ECT 2032.US (lg. 1m)	≤ 32 mm
ECT 2032.UMF (lg. 1,5m)	≤ 32 mm
ECT 2032.UTHF (lg. 2,2m)	≤ 32 mm

Contact :



+33 (0)5 61 15 99 33



outillagesgaz@excent.fr



www.excent.fr

